

NOVATECH

FTP 200x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	80 mm
Diamètre du trou de l'Axe	30 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps	80 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Convient pour	linde

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	2800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	6.99 kg

NOVATECH


FTP 200x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347

Numéro de commande 00828810
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

FTP 200x80-030 H290

EAN 40315823199347

Numéro de commande 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.