

KAPPA LOAD

9658FCP160P63

EAN 4031582451924



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	900 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	750 kg
Statisch draagvermogen	1800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	205 mm
Totaal gewicht	3,693 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Ultratech polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9658FCP160P63

EAN 4031582451924



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

