

# AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370

Numer zamówienia 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu                 | Agila                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 75 kg                                    |
| Nośność statyczne              | 150 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 100 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 43 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,299 kg                                 |

## KOŁO

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe        |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)  |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu       |
| Średnica             | 75 mm                   |
| Szerokość Bieżnia    | 25 mm                   |
| Szerokość korpusu    | 25 mm                   |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A              |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, średni |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściigi kulkowe    |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 24 mm                   |
| Promień działania koła | 80 mm                   |
| Zasięg działania koła  | 160 mm                  |
| Średnica kopuły        | 43 mm                   |

## MOCOWANIE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką kwadratową |
| Długość płytki                         | 60 mm             |
| Szerokość płytki                       | 60 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 38 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 48 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 38 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 48 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 6,3 mm            |

# AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370

Numer zamówienia 00003359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

