INFORMAÇÕES DO PRODUTO

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-22/11

EAN 4031582090130



A imagem pode diferir do produto original

ENCAIXE

Tipo de fixação	Encaixe sintético, redondo
Diâmetro do Furo	22 mm

DESEMPENHO

Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Tomada
Tipo	Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Altura total	36 mm
Peso geral	0,01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH