

# LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048

Número de pedido 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Levina
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	190 mm
Ancho total	59 mm
Peso total	0,624 kg

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

## SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Gris plateado (RAL7001)
Desplazamiento	38 mm
Radio de giro	113 mm
Interferencia de giro	226 mm
Diámetro del domo	59 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

Premio al  
Diseño  
UniversalClub Diseñador  
Deutscher

# LEVINA

5370PJP150P30-13 7001

EAN 4031582355048


Número de pedido 00036690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---



Premio al  
Diseño  
Universal



Club Diseñador  
Deutscher