PRODUCTINFORMATIE

INTEGRAL

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582300215



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Type	Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	229 mm
Totale breedte	70 mm
Totaal gewicht	1,61 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	60 mm
Zwenk radius	160 mm
Draaicirkel	320 mm
Diameter koepel	70 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	59 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	4
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

IF Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL


2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582300215

Bestelnummer 00037256

Producttekeningen





IF Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH