

## MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Objednávací číslo 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiál těla       | Polyamid                |
| Materiál běhounu    | Polyuretan, Vstříknuty  |
| Ložisko             | Kuželové ložisko        |
| Barva Kolo          | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka     | S ložiskovým pouzdem    |
| Průměr              | 50 mm                   |
| Šířka Běhoun        | 20 mm                   |
| Průměr otvoru Šroub | 6 mm                    |
| Délka poklice       | 22 mm                   |
| Šířka těla          | 20 mm                   |
| Tvrdost Běhoun (A)  | 92 Obuv A               |
| Tvrdost Běhoun (D)  | 42 Shore D              |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Maxtech                    |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 50 kg                      |
| Statický Nosnost            | 100 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                      |
| Celková hmotnost            | 0,066 kg                   |

# MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835  
Objednáací číslo 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

