

GALEA STAINLESS


5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765

Pasūtījuma numurs 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	162 mm
Kopējais platums	65 mm
Kopējais svars	0,639 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Protektors krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ritenis krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	90 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	95 mm
Grozāms savienojums	190 mm
Kupola diametrs	59 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	22 mm
Skrūves garums	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765

Pasūtījuma numurs 00772118



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

