

ALPHA

3478UOJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582396812

Objednávací číslo 00002499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	132 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,438 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	108 mm
Šířka Běhoun	36 mm
Šířka středu kola	36 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	103 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA

3478UOJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582396812
Objednáací číslo 00002499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

