INFORMAȚII DESPRE PRODUS

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	59 mm
Lățime totală	55 mm
Greutate totală	0,13 kg

FURCA

Materialul de construcție	Turnare-die-zinc/aluminiu
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	51 mm
Interferență pivotantă	102 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Numărul de comandă 00073573

Desene ale produsului

