

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер на поръчката 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,892 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Цинков лят
Материал на реазбата	Плътна гума черен, електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8,3 mm
Дължина на центъра	35,5 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач A

PURETECH

ЈУХ 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер на поръчката 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

