

# NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Número de pedido 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 350 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 280 kg

Capacidad de carga estática 700 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 0,654 kg

## ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 75 mm

Ancho de Banda de rodadura 40 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 40 mm

Anchura del cuerpo 40 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6204ZV

# NOVATECH

ETP 075X40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487

Número de pedido 00806315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

