

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Forma
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h	125 kg
Rozsah teploty (minimální)	-18 °C
Teplotní rozsah (maximální)	120 °C
Celková výška	166 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	18 mm
Tvrdost Běhoun (A)	60 pobřeží A

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	117 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	92 mm
Šířka plotny	64 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	73 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	43 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	45 mm
Průměr otvoru plotny	10,7 mm

FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

