

# ALPHA STAINLESS

8478UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313208  
Bestelnummer 00035115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Roestvrij	✓
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,537 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Rollager, Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582313208  
Bestelnummer 00035115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

