

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер замовлення 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	150 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	300 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	0,892 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Морозний цинк
	м'який
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо	Металік
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	8,3 mm
Довжина хаба	35,5 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	75 Прибережна A

PURETECH

ЛЮХ 150Х32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Номер замовлення 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

