

INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Integral smart
하우징 유형	중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12531 - 병원 베드 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	-25 °C
총높이	130 mm
전체 너비	62 mm
전체 체중	0.91 kg
인증	TÜV Süd 로 시험 및 모니터링

하우징

주택 자재	스틸 시트, 라이트
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	정밀 볼 베어링
색상	그레이 화이트(RAL9002)
오프셋	40 mm
회전 반경	90 mm
회전 간섭	180 mm
돔 직경	62 mm

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	28 mm
볼트 길이	45 mm



IF 디자인
어워드



레드닷 디
자인 어워
드

INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335

주문 번호 00064518w
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

