# GALEA

5077PJP100P30-10

EAN 4031582379044



## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 128 mm |
| Diamètre d'encombrement | 256 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 10 mm |

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Galea |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 139 mm |
| Largeur totale | 66 mm |
| Poids | 0.48 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5077PJP100P30-10

EAN 4031582379044

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**




