


GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Galea stainless
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	✓
스테인리스	✓
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	162 mm
전체 너비	65 mm
전체 체중	0.639 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질	열가소성 고무, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
트레드 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
휠 색상	트래픽 회색 A(RAL7042)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	30 mm
차체 너비	30 mm
트레드의 경도(A)	90 Shore A

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	단힘
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	40 mm
회전 반경	95 mm
회전 간섭	190 mm
돔 직경	59 mm

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	22 mm
볼트 길이	40 mm

GALEA STAINLESS

5080YGC125R05-22X40

EAN 4031582355765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

