

PLATE

P10-40x20 / 8

EAN 4031582338102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Plaque de montage
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	80 kg
Hauteur	8 mm
Poids global	0.03 kg

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Platine en U
Longueur de plaque	40 mm
Largeur de plaque	20 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	32 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	32 mm
Diamètre du trou de la plaque	4 mm