


NOVATECH

RK.ETP075X60-Ø47X14

EAN 4031582369502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	60 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	14 mm

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	550 kg
Statique Capacité de charge	1100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

DESSINS TECHNIQUES

