

AGILA

2477YGO100R05-28

EAN 4031582343496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                           |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 80 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | ✓                               |
| Capacidad de carga estática   | 160 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                           |
| Altura total                  | 138 mm                          |
| Peso total                    | 0,981 kg                        |

ARO

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno, conductor eléctrico       |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica, conductora eléctrica |
| Cojinete                           | Cojinete liso                            |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                  |
| Diámetro                           | 100 mm                                   |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                               |

SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Desplazamiento           | 43,5 mm                 |
| Radio de giro            | 131 mm                  |
| Interferencia de giro    | 262 mm                  |

AJUSTE

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de ajuste     | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 28 mm                  |
| Longitud del Perno | 45 mm                  |

# AGILA

2477YGO100R05-28

EAN 4031582343496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

