

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numer zamówienia 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu Lumina

Typ obudowy Kółko obrotowe

Nośność przy 3 km/h 40 kg

Nośność statyczne 80 kg

Zakres temperatur (minimalny) -20 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 60 °C

Wysokość całkowita 61 mm

Szerokość całkowita 55 mm

Waga całkowita 0,093 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Czarny grafitowy (RAL9011)
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Polipropylen
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)
Wysięg	20 mm
Promień działania koła	52 mm
Zasięg działania koła	104 mm
Średnica kopuły	38 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm
Długość Trzpień	20 mm

LUMINA

A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582317275

Numer zamówienia 00071168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

