

## KAPPA

9688TOO160P63

EAN 4031582316582

Pasūtījuma numurs 00830647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●○○○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Kappa
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Krāvnese pie 4 km/h	1020 kg
Krāvnese pie 6 km/h	850 kg
Statiskā krāvnese	2040 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	205 mm
Kopējais svars	2,813 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Plašs, pastiprināts
	✓

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	135 mm
Plāksnes platums	110 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# KAPPA

9688TOO160P63

EAN 4031582316582

Pasūtījuma numurs 00830647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

