

LUMINA

5520POI042L51-8

EAN 4031582338645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	30 kg
Статичен Товароносимост	60 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	49 mm
Обща ширина	37 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	42 mm
Ширина на Резба	6 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	39 mm
Интерференция при завъртане	78 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	8 mm

LUMINA

5520POI042L51-8

EAN 4031582338645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

