

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Rendelési szám 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,171 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527

Rendelési szám 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

