INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# PURETECH

## PVR250x50-Ø25

EAN 4031582428346



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 58 mm |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●○○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Puretech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 205 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 410 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 2,87 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PVR250x50-Ø25

EAN 4031582428346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH