

# NOVATECH


RK.ETP080X62-Ø47X18

EAN 4031582369526

Номер заказа 00832666



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 600 kg

Грузоподъемность статическая 1200 kg

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

## КОЛЕСО

Материал корпуса Неопределенный

Материал протектора Полипропилен, мягкий

Диаметр 80 mm

Ширина Протектор 62 mm

Твердость Протектор (A) 92 Береговая A

Диаметр Шариковый подшипник 47 mm

Ширина Шариковый подшипник 18 mm

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

