ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# LUMINA

## A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Lumina |
| Тип | Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 80 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 61 mm |
| Обща ширина | 55 mm |
| Общо тегло | 0.09 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Полипропилен |
| Форма Вилица | Корпус на две КолелоВилкакупол |
| Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
| Цвят | Графитно черно (RAL9011) |
| Изместване | 20 mm |
| Радиус на завъртане | 52 mm |
| Интерференция при завъртане | 104 mm |
| Диаметър на купол | 45 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос | Навлязъл |
| Цвят Резба | Графитно черно (RAL9011) |
| Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 50 mm |
| Ширина на Резба | 8 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 0 mm |
| Дължина на центъра | 0 mm |
| Ширина на тялото | 8 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Щифт с пръстен за захващане, с яка |
| Диаметър Щифт | 11 mm |
| Щифт | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LUMINA

## A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Номер на поръчката 00071257

**Чертежи на продукта**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH