

MAXTECH

PNR260X75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Maxtech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 75 kg

Грузоподъемность статическая 150 kg

Общий вес 1,95 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	260 mm
Ширина Протектор	75 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	74 mm

MAXTECH

PNR260X75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

