

# ZETA REVERSE

468SICP160P63-92A

EAN 4031582478198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○●

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre del producto           | Zeta reverse  |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga                              |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 700 kg  |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 560 kg  |
| Capacidad de carga estática   | 1400 kg   |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C  |
| Rango de temperatura (máximo) | 70 °C   |
| Altura total                  | 200 mm  |
| Peso total                    | 3,274 kg  |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Aluminio                         |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano Ultratech, Fundido   |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                                | Enroscado con tuerca             |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas          |
| Diámetro                           | 160 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

## SOPORTE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Material                 | Chapa de acero, muy pesada                 |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado                           |
| Rodamiento giratorio     | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Desplazamiento           | 55 mm                                      |
| Radio de giro            | 135 mm                                     |
| Interferencia de giro    | 270 mm                                     |

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 137 mm            |
| Anchura de la placa                        | 105 mm            |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm            |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 75 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468SICP160P63-92A

EAN 4031582478198



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

