

# NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Numer zamówienia 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Żeliwo                     |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)       |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 400 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 100 mm                     |
| Średnica otworu Oś   | 40 mm                      |
| Długość piasty       | 120 mm                     |
| Szerokość korpusu    | 100 mm                     |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                 |

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Novatech                           |
| Typ                            | Koło                               |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 3840 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 3200 kg                            |
| Nośność statyczne              | 6400 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Waga całkowita                 | 28,235 kg                          |

# NOVATECH

FTP 400X100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Numer zamówienia 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

