

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015

EAN 4031582378269

Rendelési szám 00771095



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Linea safety
Ház típusa	Automatikus zárrendszer
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	75,5 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,186 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Futófelület színe	Palaszürke (RAL7015)
Kerék színe	Palaszürke (RAL7015)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	15 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	15 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Ezüstsürke (RAL7001)
Ellensúlyoz	23 mm
Körbeforgás	65 mm
Körbeforgás	130 mm
Kupola átmérője	30 mm
Típek	Erőltesse a 23 N kioldását és a rugóloket hosszát 8 mm-re.

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015

EAN 4031582378269

Rendelési szám 00771095



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

