

## LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Номер на поръчката 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	56 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0,065 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Пътно сиво А (RAL7042)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	10 mm
Ширина на тялото	10 mm
Твърдост на Резба (А)	87 Бръснач А

## ВИЛКА

Материал	Полипропилен
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	52 mm
Интерференция при завъртане	104 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг В10
Диаметър на отворите Болт	8 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Номер на поръчката 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

