

ALPHA

3477UOI160P63

EAN 4031582306101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	350 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	2.31 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	60 mm
okretni radijus	167 mm
Otpor okretanju	334 mm
Prečnik kupole	96 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Prirodno belo
štitići omotaca	Sa threadguard
Prečnik	160 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3477UOJ160P63

EAN 4031582306101

Broj porudžbine 00030346
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

