

KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ○ ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa load
Type	Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	700 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1680 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	170 mm

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Rollager
Offset	48 mm
Draaicirkel	221 mm
Lubrication nipple	1

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Bestelnummer 00838864
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

