

GALEA

5070PJP125P30-12

EAN 4031582378665

Numer zamówienia 00770900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
-----------------	-----------

Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
---------------	-----------

Odejście	● ● ● ● ○
----------	-----------

Odporność na korozję	● ● ● ○ ○
----------------------	-----------

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Galea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	162 mm
Szerokość całkowita	66 mm
Waga całkowita	0,521 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Zamknięte
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	102,5 mm
Zasięg działania koła	205 mm
Średnica kopuły	59 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	12 mm

GALEA

5070PJP125P30-12

EAN 4031582378665

Numer zamówienia 00770900



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

