INFORMACE O PRODUKTU

# INTEGRAL TWIN

## 2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●● |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Integral twin |
| Typ | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| Norma | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
| Nosnost 3 km/h | 125 kg |
| Nosnost 4 km/h | 125 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 375 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 129 mm |
| Stavební výška | 63 mm |
| Celková hmotnost | 1,04 kg |
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice | Šedá bílá (RAL9002) |
| Vyosení | 31 mm |
| Poloměr otáčení | 61,5 mm |
| Průměr otáčení | 170 mm |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola | Šedá bílá (RAL9002) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 15 mm |
| Šířka středu kola | 15 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Shore A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
| Průměr čepu | 32 mm |
| Délka čepu | 51 mm |
| Poloha závitu šroubu | 7 mm |
| Množství montážních otvorů | 4 |

Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530

Objednací číslo 00060551

**Výkresy produktu**




Německá cena za Design

Ocenění Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH