

# PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694  
Bestelnummer 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,43 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	36,5 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

# PURETECH

PIP150X32-Ø8

EAN 4031582356694  
Bestelnummer 00038560



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

