

LINEA LIGHT

5920PJI075S70-10x15/10 scan RAL9002

EAN 4031582420531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	65 mm
Diamètre d'encombrement	130 mm
Diamètre du dôme	30 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	79.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.17 kg



LINEA LIGHT

5920PJI075S70-10x15/10 scan RAL9002

EAN 4031582420531



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

