ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ○ ○ ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech air
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	75 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	150 kg
Общо тегло	0.8 kg

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Пневматична гума, профил на линия
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	58 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH