

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	115 mm
Largeur totale	90 mm
Poids	3.06 kg

CHAPE

Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	75 mm
Diamètre d'encombrement	150 mm
Diamètre du dôme	72 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	23 mm
Largeur du corps de roue	23 mm

RACCORD

Longueur de la platine	100 mm
Largeur de la platine	100 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	78 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	64 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	78 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	64 mm
Diamètre des trous de la platine	10.5 mm

Product Drawings

