

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	60 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	60 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	71 mm
Stavební výška	58 mm
Celková hmotnost	0,32 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	30 mm
Poloměr otáčení	58 mm
Průměr otáčení	102 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva kola	Černá
Průměr	42 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Objednáací číslo 00062067
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

