

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hlučnost           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Opotřebení         | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Název produktu              | Footmaster     |
| Typ                         | Otočné Kolečko |
| Nosnost 3 km/h              | 60 kg          |
| Elektrické vodivé           | Ne             |
| Nerezové                    | Ne             |
| Statická Nosnost            | 60 kg          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 90 °C          |
| Celková výška               | 71 mm          |
| Stavební výška              | 58 mm          |
| Celková hmotnost            | 0,32 kg        |

## UCHYCENÍ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Barva vidlice   | Bílá   |
| Vyosení         | 30 mm  |
| Poloměr otáčení | 58 mm  |
| Průměr otáčení  | 102 mm |

## KOLO

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Ložisko           | Valivé ložisko, tlumené |
| Barva Kola        | Černá                   |
| Průměr            | 42 mm                   |
| Šířka Běhoun      | 19 mm                   |
| Šířka středu kola | 19 mm                   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

Objednací číslo 00062067  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

