

LEVINA LIGHT

5220PJP100P52

EAN 4031582492774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Levina light
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	82 kg
Capacité de charge statique	164 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	150 mm
Poids	0,566 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Droite
Pivot	Tige pivotante
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	86 mm
Diamètre d'encombrement	172 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire, entre-axe américain
Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	44,45 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	52 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	72 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	76 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

PARE-PIED

Adapté pour les diamètres de roue	100
-----------------------------------	-----

LEVINA LIGHT

5220PJP100P52

EAN 4031582492774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

