

## KAPPA

9682TOP150P63 CL67

EAN 4031582316049

Pasūtījuma numurs 00803482



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis  | ● ● ○ ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Kappa   |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni        |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 960 kg  |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 800 kg  |
| Statiskā kravnesība                  | 1600 kg   |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -30 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C   |
| Kopējais augstums                    | 200 mm  |
| Kopējais platums                     | 116 mm  |
| Kopējais svars                       | 4,175 kg  |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Poliāmīds, smags                 |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts                    |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpasa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                    |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu                                   |
| Ofsets              | 58 mm  |
| Pagrieziena rādiuss | 137,5 mm   |
| Grozāms savienojums | 275 mm   |
|                     | ✓  |
| Kupola diametrs     | 111 mm   |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 135 mm             |
| Plāksnes platums                       | 110 mm             |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 75 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 80 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 75 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm              |

# KAPPA

9682TOP150P63 CL67

EAN 4031582316049

Pasūtījuma numurs 00803482



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

