PRODUKTINFORMATION

# LINEA

## 5940XSC125P50 RAL9002

EAN 4031582353006



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Linea |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 110 kg |
| Elektrisk ledende | Ja |
| Rustfri | Ja |
| Belastning Statisk | 220 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 146 mm |
| Samlet bredde | 82 mm |

### GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Grå hvid (RAL9002) |
| Udladning | 40 mm |
| Udfaldsradius | 109 mm |
| Udfaldsdiameter | 218 mm |
| Dome-diameter | 52 mm |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid, elektrisk ledende |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende |
| Leje | Præcisionskugleleje, Rustfri |
| Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 20 mm |
| Fælgbredde | 20 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

### MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 77 mm |
| Pladebredde | 67 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 46,5 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 51,5 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 56 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 61,5 mm |
| Pladehullets diameter | 8,5 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

## 5940XSC125P50 RAL9002

EAN 4031582353006

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Product Drawings



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH