

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Mono
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg
Hauteur	104 mm
Poids	0 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	24 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Tige pivotante
Couleur	Gris clair (RAL7035)
Déport	34 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm

MONO

5025PJH080L51-10 RAL7035 REGULAR BRAKE

EAN 4031582460599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

