

# STORA

2875QMP125P72 TFR

EAN 4031582389814



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Stora
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	160 mm
전체 체중	0.925 kg

## 휠

차체 재질	폴리우레탄 주입
트레드 재질	트랙 있는 더블 플랜지
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(D)	59 Shore D

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	특수 기능
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 간섭	172 mm
나사산 직경	58.5 mm

## 피팅

피팅 유형	수직 플랜지
높이 장착	63 mm
플레이트 길이	35 mm
플레이트 너비	10 mm

## 추가 정보

팔레트 사이즈 : 추적 너비: 약 2.75mm, 홈 너비 : 약 5.7mm, 홈 깊이 : > 10mm를 위해 설계되었습니다.

제품 정보

# STORA

2875QMP125P72 TFR

EAN 4031582389814

기술 도면

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

