



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	250 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm


PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	1440 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2880 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	6.15 kg


Dessins du produit



NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582452976



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.