

LINEA CLINIC

5944UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359923



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea clinic
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Standarta	līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Krāvēsība pie 3 km/h	150 kg
Krāvēsība pie 4 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā krāvēsība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	71 mm
Kopējais svars	1,12 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

KRONŠTEINIS

Mājoķļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	47,5 mm
Pagrieziena rādiuss	122,5 mm
Grozāms savienojums	254 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūtnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	42 mm
Ieteikums	Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas
dizaineru
klubs«IF
Design»
balvaInterzum
balva

LINEA CLINIC


5944UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359923



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi



Vācijas
dizaineru
klubs



product
design
award

«IF
Design»
balva



Interzum
balva